

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DNMG 150612, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	250864 HB7130-2
GTIN	4062406749972
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DNMG 150612 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mm

Vorschub f : 0,25 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Spanbrecher	VG
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,2 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Sorte	HB7130-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen