

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für Schruppbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252210 HB7130-2
GTIN	4062406750084
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VG

Schnitttiefe a_p : 1,5 - 6 mmVorschub f : 0,25 - 0,6 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 220 m/min**Technische Beschreibung**

Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 m/min
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VG
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080412

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Eckenradius	1,2 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen