


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2**

## Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB7130-2
GTIN	4062406750077
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

WN.G 080408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

## Technische Beschreibung

Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	VM
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Eckenradius	0,8 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen