

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VNMG 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251804 HB7130-2
GTIN	4062406750039
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VN.G 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub $f$	0,1 - 0,5 mm/U
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM

Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	VM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen