


**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260056 HB7315-1
GTIN	4062406769918
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

CCMT 09T302 HB7315-1 Sorte: HB7315-1  
Spanbrecher: AF  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	N
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,5 mm

Spanbrecher	AF
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	G
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	HM
Sorte	HB7315-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen