


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260064 HB7315-1
GTIN	4062406769949
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB7315-1 Sorte: HB7315-1
Spanbrecher: AF
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mm
Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Toleranz	G
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm

Sorte	HB7315-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120404
Spanbrecher	AF
Schnittbedingung	kontinuierlich
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen