

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080404, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	251962 HB7130-2
GTIN	4062406750053
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mmVorschub f : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Spanbrecher	VS
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080404
Hauptanwendung	M

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen