


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260062 HB7315-1
GTIN	4062406769932
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120402 HB7315-1 Sorte: HB7315-1
Spanbrecher: AF
Toleranz: G
Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mm
Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 120402
Spanbrecher	AF
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Hauptanwendung	N
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,2 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Sorte	HB7315-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen