


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

Bestelldaten

Bestellnummer	260742 HB7130-2
GTIN	4062406750268
Artikelklasse	21G

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Spanbrecher	VS
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7130-2
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	M
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen