

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7315-1
GTIN	4062406770051
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VCMT 160402 HB7315-1 Sorte: HB7315-1  
Spanbrecher: AF  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

ISO-Code Wendeschneidplatte	VCGT 160402
Vorschub $f$	0,03 - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 600 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Sorte	HB7315-1

Spanbrecher	AF
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Toleranz	G
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen