

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 110204, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260952 HB7130-2
GTIN	4062406750329
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110204 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub f : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Sorte	HB7130-2
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen