

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260956 HB7130-2
GTIN	4062406750336
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

TCMT 16T304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm

 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min

**Technische Beschreibung**

Sorte	HB7130-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	VS
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T304
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen