

Garant
Dreh-Wendeschneidplatte TCMT 16T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2

Bestelldaten

Bestellnummer	260988 HB7130-2
GTIN	4062406750367
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Sorte	HB7130-2

Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen