

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte ZCMX 10T304, für „4 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeuge, Sorte: HBZ140****Bestelldaten**

Bestellnummer	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Artikelklasse	21E

Beschreibung**Ausführung:**

Universelles Mittelkornsubstrat mit PVD-Beschichtung. Erste Wahl für Dreh- und Bohranwendungen.

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Vorschub f Bohren	0,03 - 0,12 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,4 - 2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	ZCMX 10T304
Vorschub f Drehen	0,1 - 0,3 mm
Sorte	HBZ140

Eckenradius	0,4 mm
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 190 m/min
Hauptanwendung	M
passend für Werkzeug- $\varnothing D_c$	20 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen