

Garant**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D,
System / Schaft-Ø: QC/32****Bestelldaten**

Bestellnummer	264898 QC/32
GTIN	4062406773625
Artikelklasse	29E

Beschreibung**Ausführung:**

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: QC

Gesamtlänge L: 544 mm

Mittenversatz H Grundkörper: 6 mm

nicht spannbarer Bereich S: 179 mm

empfohlene Spannlänge: 128 mm

Montageschrauben-Set: 269026 1

Technische Beschreibung

Mittenversatz H Grundkörper	6 mm
Montageschrauben-Set	269026 1
nicht spannbarer Bereich S	179 mm
Hochdruck Verbindungsschlauch	269207
Steckverbinder für Kühlmittelanschluss	269208
System	QC

empfohlene Spannlänge	128 mm
Gesamtlänge L	544 mm
Serie	Master Mute
Innendrehtiefe bis	15×D
Schwingung	gedämpft
Innenkühlung	ja
Produktart	Bohrstangenschaft