

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261232 HB7130-2
GTIN	4062406750411
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160404 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 2,5 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,4 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Spanbrecher	VM
Sorte	HB7130-2
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	M

ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen