

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261454 HB7130-2
GTIN	4062406750466
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 110304 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 70 - 240 m/min**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Spanbrecher	VM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub $f$	0,1 - 0,4 mm/U

Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7130-2
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen