

Garant
**GARANT Master Mute Bohrstangenschaft schwingungsdämpfend, 15×D,
System / Schaft-Ø: DM/40**

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 264938 DM/40 |
| GTIN | 4062406773632 |
| Artikelklasse | 29E |

Beschreibung
Ausführung:

Schaft hartmetallverstärkt.

Lieferumfang:

Reduzieradapter für Kühlmittelanschluss.

Hinweis:

Nicht auf dem mit S gekennzeichnetem Bereich spannen!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Schaft-}\varnothing + H + \text{Mittenversatz } L_3 \text{ Schneidkopf.}$

Komfortable Bohrstangenorientierung mittels Rüstkopf Nr. 265001.

Innenkühlung: ja

System: DM

Gesamtlänge L: 668 mm

nicht spannbarer Bereich S: 224 mm

empfohlene Spannlänge: 160 mm

Montageschrauben-Set: 269026 3

Technische Beschreibung

| | |
|--|----------|
| System | DM |
| nicht spannbarer Bereich S | 224 mm |
| Montageschrauben-Set | 269026 3 |
| Steckverbinder für Kühlmittelanschluss | 269208 |
| empfohlene Spannlänge | 160 mm |
| Hochdruck Verbindungsschlauch | 269207 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Gesamtlänge L | 668 mm |
| Serie | Master Mute |
| Innendrehtiefe bis | 15xD |
| Schwingung | gedämpft |
| Innenkühlung | ja |
| Produktart | Bohrstangenschaft |