



## Segmentbacken-Set 3-teilig, Stahl, für Futter-Typ: 165



### Bestelldaten

Bestellnummer	313738 165
GTIN	4060576180304
Artikelklasse	33T

### Beschreibung

**Ausführung:**

**Feingefräste** Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

**Verwendung:**

Umfassende, verzugsarme Spannung.

**Werkstoff:**

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

**Passend für:**

**Kraftspannfutter** der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

**Sonderzubehör:**

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

**Hinweis:**

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

### Technische Beschreibung

Höhe H	50 mm
Nutenbreite D	12 mm
Breite B	120 mm
Bohrungsabstand b	20 mm
Länge L	60 mm

für Futter-Typ	165 mm
Bohrungsabstand a	25 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen