

Garant GRIDLINE

**ESD-Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 12×20G,  
Schubladen-Fronthöhe: 50mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	972036 50
GTIN	4062406773823
Artikelklasse	9GG

**Beschreibung****Ausführung:**

100% Vollauszug-Schubladen in stabiler Stahlkonstruktion, mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Aluminium-Griffleisten. Schubladen mit Stanzungen zur Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen bzw. fahrbaren Werkbänke und Gehäuse.

**Passend für:**

Alle ESD-Gehäuse 16G.

**Lackierung:**

Schubladenkorpus und Front lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet.**

**Technische Beschreibung**

Fronthöhe	50 mm
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Nutztiefe in G	20
Nutzhöhe	25 mm
Schubladen Einzelentriegelung	Einhand
Nutzbreite in G	12

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Nutztiefe	500 mm
Nutzbreite	300 mm
mit Schubladen Einzelentriegelung	ja
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Schublade