




Segmentbacken-Set 3-teilig, Stahl, für Futter-Typ: 210



Bestelldaten

Bestellnummer	313738 210
GTIN	4060576180250
Artikelklasse	33T

Beschreibung

Ausführung:

Feingefräste Nute und **präzisionsgeschliffene** Verzahnung, **brüniert**.

Verwendung:

Umfassende, verzugsarme Spannung.

Werkstoff:

Qualitätsprodukt aus 16MnCr5.

Passend für:

Kraftspannfutter der Firma Schunk, Röhm und andere Kraftspannfutter-Fabrikate.

Sonderzubehör:

Nutensteine Nr. 313505 – 313605.

Hinweis:

- **Zur Anpassung an das Drehfutter, bitte Verzahnung, Nutbreite (D) und Lochabstände (a, b) vergleichen.**
- **Aufsatzbacken aus Alu, auf Anfrage.**

Technische Beschreibung

Breite B	140 mm
Bohrungsabstand b	25 mm
für Futter-Typ	210 mm
Höhe H	80 mm
Länge L	70 mm

Nutenbreite D	14 mm
Bohrungsabstand a	30 mm
passend zu Farbcode	Schunk Kraftspannfutter und Backen
Produktart	Kraftspann-Drehfutter-Backen