

Garant GRIDLINE

## ESD-Gehäuse 16G zur Selbstbestückung mit Schubladen, 12×20G, Höhe Gehäuse: 500mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	972030 500
GTIN	4062406769741
Artikelklasse	9GG

### Beschreibung

#### Ausführung:

Schubladengehäuse in stabiler Stahlkonstruktion. **Für 100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug und 75 kg Tragfähigkeit. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

#### Verwendung:

Schubladengehäuse zur individuellen Bestückung der Workstation Nr. 972010 – 972015 oder für ESD-Werkbänke Nr. 972150 – 972185.

#### Lackierung:

Korpus lichtgrau ähnlich RAL 7035 **ESD-pulverbeschichtet**.

#### Hinweis:

Alle Kunststoffteile (z.B. Abdeckkappen) und Griffleisten sind nicht ESD-leitfähig. Bei der Bestückung der Gehäuse mit Schubladen ist darauf zu achten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Gehäuse-Nutzhöhe ergibt.

### Technische Beschreibung

Tiefe in G	20
Breite in G	12

Höhe	500 mm
Ausführung	zur Selbstbestückung
Nutzhöhe	425 mm
Gewicht	13 kg
Tiefe	650 mm
Breite	400 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	12×20
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
elektrostatische Eigenschaft	EGB/ESD
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	12×20G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse