



AkkuSafe Box, Typ: 2



Bestelldaten

Bestellnummer	981119 2
GTIN	4003866405824
Artikelklasse	96L

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger Spezialbehälter aus Aluminium für die **sichere Aufbewahrung** und den **Transport von Lithium-Ionen-Batterien**. Geeignet für den Transport von Prototypen, neuen / intakten (UN 38.3 getestet) sowie beschädigten oder defekten / kritisch defekten Batterien (Festlegung / Zulassung beachten. Bei Bedarf anfordern) gemäß **ADR SV 376** und Verpackungsvorschrift **P911**, sowie Batterien zur Entsorgung und Recycling.

Brandtest nach P911 erfolgreich bestanden: maximale Außentemperatur unter 100 °C, kein Austritt von Flammen und Splittern im Fall einer Havarie.

Polster- und Aufsaugmaterial nicht brennbar, nicht elektrisch leitfähig und staubfrei.

Geschäumte Deckeldichtung. Stapelbar, mit Comfortverschlüssen. Maximale Bruttomasse

Gefahrgutzulassung: 65 kg. **Zulassung** für kritisch defekte Li-Ionen-Batterien **bis 814 Wh**.

Innenraumnutzung: 3 Fächer. Kein Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Akkus.

Norm:

UN 3480, UN 3481, UN 3090, UN 3091, SV 376, P903, P908, P909, P910, P911 ADR, GGV.

Technische Beschreibung

Gewicht	11,5 kg
Breite	600 mm
Höhe	250 mm
Tiefe	600 mm

Inhaltsvolumen	67 l
fahrbar	nein
Nutzhöhe	120 mm
Nutztiefe	430 mm
Fach Nutzbreite	120 mm
Anzahl Griffe	2
max. Bruttomasse Gefahrgutzulassung	65 kg
integrierte Rollen	nein
Produktart	Aluminiumkiste