

Garant**VHM-Vollradiusfräser, unbeschichtet, Ø f8 DC: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	207135 3
GTIN	4045197126443
Artikelklasse	11X

Beschreibung**Ausführung:**

Vollradiusfräser mit langem Hauptschneidenteil.

Technische Beschreibung

Zähnezahl Z	2
Schneiden-Ø D _c	3 mm
Vorschub f _z für Besäumen in Stahl < 900 N/mm ²	0,011 mm
Vorschub f _z für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm ²	0,013 mm
Schaft-Ø D _s	3 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Schneidenlänge L _c	20 mm
Spiralwinkel	30 Grad
Radius R	1,5 mm
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Typ	N
Toleranz Nenn-Ø	f8
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal

Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,05×D bei Kopierfräsen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,3×D bei Besäumen
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Vollradius- und Kugelfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	230 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	180 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	140 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	90 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	70 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	geeignet	45 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	geeignet	40 m/min	M
GG(G)	geeignet	70 m/min	K
CuZn	bedingt geeignet	160 m/min	N
Uni	geeignet		
nass maximal	geeignet		
nass minimal	bedingt geeignet		