

**Kissenschleifer (A) 4-lagig, Ø 30 mm, Körnung: 80****Bestelldaten**

Bestellnummer	555170 80
GTIN	4007220152706
Artikelklasse	55G

**Beschreibung****Ausführung:**

Spezialwerkzeug mit 4-lagigem ineinander greifenden Schleifleinen und zentrischer Gewindeaufnahme.

**Verwendung:**

Zum Seitenschleifen an schwer zugänglichen Stellen, wie Nuten, Hohlkehlen und Schlitzen. Schleifen mit Ober- und Unterseite möglich.

**Hinweis:**

Spanndorn Nr. 555175 verwenden.

**Technische Beschreibung**

Körnungsvergleich	80
Scheiben-Ø	30 mm
Schleifmittel	Korund-Schleifkorn (A)
Schleifmittelkurzzeichen	A
Schleifmittelunterlage	Leinen
Produktnamensattribut	Ø 30 mm

Antriebsmaschine	Geradschleifer
empfohlene Drehzahl	6500 min <sup>-1</sup>
Produktart	Fächerschleifscheibe

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
trocken	geeignet		