


Garant
VHM-Fräser DIN 6535 HA, DLC, Ø DC: 14 mm

Bestelldaten

Bestellnummer	201170 14
GTIN	4045197586001
Artikelklasse	11X

Beschreibung
Ausführung:

Stabile Schneidkanten.

Baumaße ähnlich DIN 6527.

Mit **DLC-Beschichtung sp²** der neuesten Generation.

Toleranz Nenn-Ø: e8

Zähnezahl Z: 2

Spiralwinkel: 45 Grad

Zustellrichtung: horizontal, schräg und vertikal

Schaft: DIN 6535 HA mit h6

Zähnezahl Z: 2

Schneidenlänge L_c: 18 mm

Auskraglänge L₁ inkl. Freistellung: 28 mm

Freistellungs-Ø D₁: 13,7 mm

Gesamtlänge L: 75 mm

Schaft-Ø D_s: 14 mm

Technische Beschreibung

Auskraglänge L ₁ inkl. Freistellung	28 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Vorschub f _z für Nutenfräsen in Alu kurzspanend	0,05 mm
Zähnezahl Z	2
Freistellungs-Ø D ₁	13,7 mm
Schneiden-Ø D _c	14 mm

Vorschub f_z für Besäumen in Alu kurzspanend	0,07 mm
Schaft-Ø D_s	14 mm
Gesamtlänge L	75 mm
Schneidenlänge L_c	18 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Toleranz Nenn-Ø	e8
Spiralwinkel	45 Grad
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	DLC
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	W
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Farbring	gelb
Produktart	Schaftfräser

Dienstleistungen

Schaftfreistellen Typ FRST	209900 FRST
Schaftanschliff für Schrumpffutter mit Sicherungsfunktion Schaft-Ø Werkzeug 20 mm	SZ2025 20