

Garant
Werkzeughalter mit Ratsche, Ganzstahl, Gesamtlänge: 117mm

Bestelldaten

Bestellnummer	148701 117
GTIN	4062406754655
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte. **Schwere Ausführung** für Gewindebohrer bis M20.

Mit kopfseitigem **Sechskant** mit Schlüsselweite 22 mm.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

Spannweite □	8,5 - 12,5 mm
Gesamtlänge	110 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M13 – M20
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.	117
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter

