

Garant**Werkzeughalter mit Ratsche, Ganzstahl, Gesamtlänge: 85mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	148701 85
GTIN	4062406754631
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelstahlmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	85 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M3 – M10
Spannweite <input type="checkbox"/>	2,5 - 5,5 mm

Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.	85
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter