

Garant**Werkzeughalter mit Ratsche, Ganzstahl, Gesamtlänge: 110mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	148701 110
GTIN	4062406754648
Artikelklasse	11K

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

Spannweite □	4,5 - 8 mm
Gesamtlänge	110 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M12
Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.	110

Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter