

Garant**Werkzeughalter mit Ratsche lang, Ganzstahl, Gesamtlänge: 300mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	149001 300
GTIN	4062406754693
Artikelklasse	11K

Beschreibung

Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelstahlmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Verwendung:

Geeignet zum Gewindeschneiden an tiefliegenden, schwer zugänglichen Stellen.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Technische Beschreibung

Gesamtlänge	300 mm
für Handgewindebohrer DIN 352	M5 – M12
Spannweite <input type="checkbox"/>	4,5 - 8 mm

Ersatzbacken Nr. 148712 Gr.	110
Material	Ganzstahl
Produktart	Werkzeughalter