

Garant
Adapter für Werkzeughalter, Ganzstahl, Typ: 6,3C

Bestelldaten

Bestellnummer	148706 6,3C
GTIN	4062406745721
Artikelklasse	11K

Beschreibung
Ausführung:

Mit Zweibacken-Spannfutter zum Spannen von Vierkantschäften. Verschiebbarer Quergriff mit Rillen mittig und an beiden Enden zum Einrasten der Arretierkugel. **Halter mit Edelmantel.** Ratsche umschaltbar für Links-/ Rechtsgang oder fest. **Ganzstahl-Ausführung** für hohe Drehmomentbelastung. Spannbacken gefräst und gehärtet für hohe Zähigkeit und optimale Oberflächenhärte.

Adapter mit 1/4 Zoll Sechskantschaft nach DIN 3126 in Ganzstahlausführung, zur Aufnahme kleiner Gewindebohrer (M3 - M10).

Verwendung:

Ideal für Reparatur- und Montagearbeiten im mobilen Einsatz.

Hinweis:

Die Vierkantmaße weiterer Gewindebohrer- und Reibahlen-Größen finden Sie in den Tabellen der jeweiligen Produktgruppen.

Spannweite □: 2,5 - 5,5 mm

für Handgewindebohrer DIN 352: M3 - M10

Schaft-Norm: DIN 3126 Form C

Technische Beschreibung

für Handgewindebohrer DIN 352	M3 - M10
Spannweite □	2,5 - 5,5 mm
Schaft-Norm	DIN 3126 Form C

Material	Ganzstahl
Produktart	Gewindebohr-Adapter