

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080412, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	252072 HB7130-2
GTIN	4062406765057
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WNMG 080412 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VM

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,5 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 70 - 240 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7130-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Spanbrecher	VM
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Eckenradius	1,2 mm
Vorschub f	0,1 - 0,5 mm/U

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 m/min
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
ISO-Code Wendschneidplatte	WNMG 080412
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendschneidplatte zum Drehen