

Garant
PKD-Fräser mit Innenkühlung gerader Schnitt, PKD, Ø h10 DC: 6mm

Bestelldaten

Bestellnummer	209800 6
GTIN	4062406765095
Artikelklasse	100

Beschreibung
Ausführung:
Hochleistungs-PKD-Fräser für höchste Ansprüche an die Zerspanungsleistung.
Achswinkel 0°.

Gerader Schnitt für den neutralen Einsatz.

Technische Beschreibung

Ausraglänge L_1 inkl. Freistellung	20 mm
Vorschub f_z für Besäumen in Graphit	0,1 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,1 mm
Schaft-Ø D_s	6 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Vorschub f_z für Besäumen in Alu Guss	0,04 mm
Freistellungs-Ø D_1	5,4 mm
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Alu Guss	0,03 mm
Schneiden-Ø D_c	6 mm
Schneidenlänge L_c	15 mm
Gesamtlänge L	60 mm
Toleranz Nenn-Ø	h10
Zähnezahl Z	2

Schaft	DIN 6535 HA mit h6
Vorschub f_z für Nutenfräsen in Graphit	0,1 mm
Eckenfasenwinkel	45 Grad
Beschichtung	PKD
Schneidstoff	PKD
Norm	Werksnorm
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	Vollnut Schnitttiefe $1 \times D$
Eingriffsbreite a_e bei Fräsoperation	$0,2 \times D$ bei Besäumen
Innenkühlung	ja
Farbring	schwarz
Produktart	Eckfräser

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu	geeignet	2400 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	2000 m/min	N
Alu > 10% Si	geeignet	1500 m/min	N
PMMA Acryl	geeignet	1000 m/min	N
PE-HD	geeignet	900 m/min	N
PA 66	geeignet	900 m/min	N
PEEK	geeignet	800 m/min	N
PVDF GF20	geeignet	1200 m/min	N
POM GF25	geeignet	1200 m/min	N
PA 66 GF30	geeignet	1000 m/min	N
PEEK GF30	geeignet	1000 m/min	N
PTFE CF25	geeignet	1000 m/min	N
PEEK CF30	geeignet	800 m/min	N
Hybride	geeignet		
MMC	geeignet	400 m/min	N

GFK	geeignet	500 m/min	N
CFK	geeignet	500 m/min	N
nass maximal	geeignet		
nass minimal	geeignet		
trocken	geeignet		
Luft	geeignet		

Dienstleistungen

Schaftschleifen Typ HB	129100 HB
------------------------	-----------