

3M Roloc™**Vlies-Finishingscheibe (CER) PN-DR, Ø 50,8 mm, Körnungsvergleich: 100**

Bestelldaten

Bestellnummer	554068 100
GTIN	638060893005
Artikelklasse	53M

Beschreibung

Ausführung:

Universelles und leistungsfähiges **Nylonvlies** kombiniert **mit präzisionsgeformtem Keramiksleifkorn (CER)** für einen hohen Abtrag und eine lange Lebensdauer.

Verwendung:

Zum Reinigen, Entfetten, Mattieren von Metalloberflächen.

Technische Beschreibung

Feinheitsgrad	grob
Scheiben-Ø	50,8 mm
Körnungsvergleich	100
Ausführung	A coarse
Schleifmittelkurzzeichen	Keramik
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil	< 0,1 %
Produktnameattribut	Ø 50,8 mm
maximale Drehzahl	23000 min ⁻¹

Produktart

Schleifvlies

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Mg	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 1400 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Holz	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		
Lacke	geeignet		
Uni	geeignet		
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		