



## Dreibacken-Drehfutter Stahl Kurzkegelaufnahme, DIN 702-2, Außen-Ø A / Kegel: 200/6mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	310655 200/6
GTIN	4019208036748
Artikelklasse	36S

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Handbetätigte Drehfutter mit Spiraling, zentrisch spannend.
- Gewichts- und massenträgheitsreduzierter Körper aus Stahl.
- Planspiraling gesenkgeschmiedet, gewuchtet und gehärtet.
- Flanken der Spirale und Gewindeflanken der Backen sind geschliffen.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit.

#### Verwendung:

Das Drehfutter wird jeweils ohne Zwischenflansch direkt auf dem Spindelkopf aufgenommen.

Für Spindelköpfe DIN 55029 mit **Camlock-Stehbolzen**.

#### Norm:

**DIN 702-2.**

#### Lieferumfang:

1 Spanschlüssel und je nach Drehfutter entsprechende Befestigungsschrauben oder -bolzen.  
1 Satz = 3 gehärtete Bohrbacken, nach außen abgestuft und 1 Satz = 3 gehärtete Drehbacken, nach innen abgestuft.

#### Sonderzubehör:

**Ersatz- und Zusatzbacken** siehe Nr. 314000 – 315200. **Späneschutz** siehe Nr. 312800.

**Hinweis:**

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter siehe Nr. 313120 – 313140.  
DIN 702-2 entspricht der alten Norm DIN 55029.

**Technische Beschreibung**

Höhe ohne Backen H <sub>1</sub>	74,5 mm
Anzahl Stehbolzen	6
Gewicht	16,7 kg
Durchlass E	55 mm
Höhe mit Backen H <sub>2</sub>	107 mm
Kegelgröße	6
Außen-Ø A	200 mm
Schlüsselvierkant K	11 mm
maximale Drehzahl	4000 min <sup>-1</sup>
Größe der Stehbolzen	5/8-18
Zentrier-Ø B	106,4 mm
Norm	DIN 702-2
Farbcode für Zubehör	Röhm Planspiral- Drehfutter und Backen
Produktart	Planspiralfutter

**Zubehör**

Grundbacken-Set 3-teilig, gehärtet für Futter-Typ 200 mm	314000 200
Werkstückanschlag Höhe h 15 mm	313033 15
Drehbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315200 200
Bohrbacken-Set 3-teilig, hart für Futter-Typ 200	315000 200
Werkstückanschlag, Grundmodul Höhe h 15 mm	313036 15
Blockbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314600 200
Aufsatzbacken-Set 3-teilig, weich für Futter-Typ 200 mm	314400 200

