

Garant

Dreh-Wendeschneidplatte WNMG 080408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1



Bestelldaten

Bestellnummer	252070 HB725-1
GTIN	4062406765712
Artikelklasse	21G

Beschreibung

WN.G 080408 HB725-1 Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 6 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,6 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,05 - 0,6 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	WNMG 080408
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Toleranz	M
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Schnitttiefe a_p	0,2 - 6 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Spanbrecher	UM1
Sorte	HB725-1
Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	UNI
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen