

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260158 HB725-1
GTIN	4062406765941
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 120404 HB725-1 Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p: 0,2 - 4 mm Vorschub f: 0,05 - 0,5 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schneidstoff	НМ
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120404
Schnitttiefe a _p	0,2 - 4 mm

Hauptanwendung	UNI
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Sorte	HB725-1
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v _c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Spanbrecher	UM1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen