

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1**

## Bestelldaten

Bestellnummer	260150 HB725-1
GTIN	4062406765927
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

CC.T 09T304 HB725-1 Sorte: HB725-1  
Spanbrecher: UM1  
Toleranz: M  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 4 mm  
Vorschub  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

## Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Vorschub $f$	0,05 - 0,5 mm/U
Toleranz	M
Spanbrecher	UM1
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Eckenradius	0,4 mm

ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB725-1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Hauptanwendung	UNI
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 4 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen