

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SC.T 120404, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260765 HB725-1
GTIN	4062406765750
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SC.T 120404 HB725-1 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm

Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schneidstoff	HM
Spanbrecher	UM1
Hauptanwendung	UNI
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120404
Toleranz	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Sorte	HB725-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen