

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T308, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260763 HB725-1
GTIN	4062406765743
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 09T308 HB725-1 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB725-1

Spanbrecher: UM1

Toleranz: M

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mmVorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U**Technische Beschreibung**

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Toleranz	M
Sorte	HB725-1
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,8 mm
Spanbrecher	UM1

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T308
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen