

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte VB.T 160408, für mittlere Bearbeitung, Sorte: HB725-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	261234 HB725-1
GTIN	4062406766139
Artikelklasse	21G

Beschreibung

VB.T 160408 HB725-1 Sorte: HB725-1
Spanbrecher: UM1
Toleranz: M
Schnitttiefe a_p : 0,2 - 4 mm
Vorschub f : 0,05 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 250 m/min

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 4 mm
Sorte	HB725-1
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160408
Toleranz	M

Schneidstoff	HM
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	UM1
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Hauptanwendung	UNI
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 250 m/min
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen