

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160408, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261374 HB7130-2
GTIN	4062406769260
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VC.T 160408 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Eckenradius	0,8 mm
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sorte	HB7130-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160408
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen