

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 160402, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7130-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	261370 HB7130-2
GTIN	4062406769253
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

VCMT 160402 HB7130-2 Sorte: HB7130-2

Spanbrecher: VS

Toleranz: M

Schnitttiefe  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmVorschub  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/USchnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 80 - 270 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,2 mm
Spanbrecher	VS
Sorte	HB7130-2
Toleranz	M
Vorschub $f$	0,1 - 0,3 mm/U

Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	80 - 270 m/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 160402
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen