

KERN**Zählwaage, Typ CIB, maximaler Wägebereich: 15kg**

Bestelldaten

Bestellnummer	479541 15
GTIN	4045761214828
Artikelklasse	47D

Beschreibung

Ausführung:

- **Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Checkweighing-Display: Akustische oder optische Rückmeldung, wenn Wiegungen außerhalb eines vorab festgelegten Grenzwertes liegen.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

Technische Beschreibung

Nettogewicht	4 kg
Einschwingzeit	2 s
Nennspannung	240 V

Abmessung Wägeplatte	315×215 mm
Tiefe	330 mm
Stückgewicht minimal	5 g
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben
Ablesung	1 g
Breite	350 mm
Linearität	±2 g
Höhe	120 mm
maximaler Wägebereich	15 kg
Reproduzierbarkeit	1 g
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50