

**KERN****Zählwaage, Typ CIB, maximaler Wägebereich: 30kg**

## Bestelldaten

Bestellnummer	479541 30
GTIN	4045761214835
Artikelklasse	47D

## Beschreibung

### Ausführung:

- **Genaue Zählwaage mit automatischer Referenzoptimierung (verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts).**
- **Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar mit akustischem Signal.**
- **Zählsummenspeicher zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.**
- **Referenzstückzahlen oder Referenzgewicht wählbar.**
- **Netz- und Akkubetrieb möglich.**
- **Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).**
- **Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.**

Checkweighing-Display: Akustische oder optische Rückmeldung, wenn Wiegungen außerhalb eines vorab festgelegten Grenzwertes liegen.

### Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V/50 Hz, Akku, Arbeitsschutzhaube.

## Technische Beschreibung

Abmessung Wägeplatte	315×215 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Energieversorgung	Netzbetrieben

maximaler Wägebereich	30 kg
Höhe	120 mm
Linearität	±4 g
Breite	350 mm
Ablesung	2 g
Nettogewicht	3,6 kg
Reproduzierbarkeit	2 g
Tiefe	330 mm
Einschwingzeit	2 s
Nennspannung	240 V
Stückgewicht minimal	10 g
Kalibrierung	K2
Produktart	Zählwaage

## Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50	027710 50
Kalibrierung Waage maximaler Wägebereich 50 kg	027700 50