

**Garant****Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 070202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 260351 HB7315-1 |
| GTIN          | 4062406769857   |
| Artikelklasse | 21G             |

**Beschreibung**

DCMT 070202 HB7315-1 Sorte: HB7315-1  
Spanbrecher: AF  
Toleranz: G  
Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm  
Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/U  
Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Hauptanwendung              | N           |
| Toleranz                    | G           |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | DCGT 070202 |
| Spanbrecher                 | AF          |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2           |
| Schneidstoff                | HM          |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Eckenradius                                 | 0,2 mm                        |
| Sorte                                       | HB7315-1                      |
| Vorschub f                                  | 0,03 - 0,1 mm/U               |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schlichten                    |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,05 - 0,6 mm                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 120 - 600 m/min               |
| Schnittbedingung                            | kontinuierlich                |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |