

**Garant**
**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T302, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HU7315-1**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	260356 HU7315-1
GTIN	4062406769864
Artikelklasse	21G

**Beschreibung**

DCMT 11T302 HU7315-1 Sorte: HU7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,05 - 0,6 mm

 Vorschub  $f$ : 0,03 - 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

**Technische Beschreibung**

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub $f$	0,03 - 0,1 mm/U
Beschichtung	unbeschichtet
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Toleranz	G
Hauptanwendung	N
Sorte	HU7315-1
Spanbrecher	AF
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_p$	0,05 - 0,6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen