


Garant

Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 060202, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1



Bestelldaten

Bestellnummer	260050 HB7315-1
GTIN	4062406769291
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CCMT 060202 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Vorschub f : 0,03 - 0,1 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min

Technische Beschreibung

Spanbrecher	AF
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Hauptanwendung	N
Schnittbedingung	kontinuierlich

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Toleranz	G
Eckenradius	0,2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 060202
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Sorte	HB7315-1
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen