


Garant**Dreh-Wendeschneidplatte CC.T 09T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260058 HB7315-1
GTIN	4062406769925
Artikelklasse	21G

Beschreibung

CC.T 09T304 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,5 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,5 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Hauptanwendung	N
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Sorte	HB7315-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCGT 09T304
Toleranz	G
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen