

Garant**Dreh-Wendeschneidplatte DC.T 11T304, für Schlichtbearbeitung, Sorte: HB7315-1****Bestelldaten**

Bestellnummer	260359 HB7315-1
GTIN	4062406769963
Artikelklasse	21G

Beschreibung

DC.T 11T304 HB7315-1 Sorte: HB7315-1

Spanbrecher: AF

Toleranz: G

Schnitttiefe a_p : 0,05 - 0,6 mmVorschub f : 0,03 - 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 120 - 600 m/min**Technische Beschreibung**

Spanbrecher	AF
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Toleranz	G

Schnittbedingung	kontinuierlich
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T304
Sorte	HB7315-1
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 m/min
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen